


JD1121



Sensor kemiringan

INC-M1M360C-2-KG/US-V



Karakteristik produk		
Prinsip pengukuran		MEMS kapasitif; (Sensor akselerasi ; giroskop)
Jumlah sumbu pengukuran		1; (Z)
Interface komunikasi		CAN
Pengukuran kemiringan		
Rentang sudut	[°]	0...360
Aplikasi		
Prinsip fungsi		dinamis
Aplikasi		Pengukuran kemiringan presisi tinggi pada aplikasi dinamis
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	9...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Pelindung polaritas terbalik		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Prinsip pengukuran		MEMS kapasitif; (Sensor akselerasi ; giroskop)
Jumlah sumbu pengukuran		1; (Z)
Pengukuran kemiringan		
Rentang sudut	[°]	0...360
Akselerasi rentang pengukuran	[g]	± 4



Sensor kemiringan

INC-M1M360C-2-KG/US-V

Rentang pengukuran kecepatan sudut kendaraan	[°/s]	± 500
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[°]	≤ ± 0,05
Kemampuan pengulangan	[°]	± 0,05
Resolusi	[°]	0.01; (dapat ditentukan parameternya)
Koefisien suhu	[1/K]	≤ ± 0,008°
Pengukuran dinamis		
Akurasi	[°]	± 0,5
Pengukuran statis		
Akurasi	[°]	± 0,3
Interface		
Interface komunikasi		CAN
Jumlah interface CAN		1
Resistor pemutus		ya; (internal ; dapat ditentukan parameternya)
CAN		
Protokol		CANopen
Pengaturan pabrik		Baud rate: 125 kBit/s
		ID node: 10
Versi		CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan		
EME		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Tahan guncangan		DIN EN 60068-2-27
Ketahanan terhadap getaran		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[ANN]	260
Data teknis		
Berat	[g]	211
Dimensi	[mm]	27 x 59 x 118.5
Material		casing: aluminium cetak hitam; massa pengisian pot: resin poliuretan
Orientasi pemasangan		vertikal
Elemen display/pengoperasian		
Display	mode pengoperasian awal	1 x LED, hijau
	mode pengoperasian	1 x LED, hijau berkedip
	kesalahan	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim		Tutup pelindung: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Sensor kemiringan

INC-M1M360C-2-KG/US-V

Koneksi listrik - CAN-In


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



1	CAN Penutup
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Koneksi listrik - CAN-Out

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A




1	CAN Penutup
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Sensor kemiringan

INC-M1M360C-2-KG/US-V

Diagram dan grafik

arah pengukuran dan pemasangan



posisi pemasangan vertikal / rotasi pada sumbu z