


Sensor silinder T-slot dengan kontak reed

MRI3021-BKOA/R/AS



- 1 Elemen pemasangan
2 sekrup kepala kombinasi untuk elemen pemasangan



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	27.5 x 18 x 15.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC)
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	350
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	500
Frekuensi peralihan AC [Hz]	1000
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Daya peralihan maks. [W]	10



Sensor silinder T-slot dengan kontak reed

MRI3021-BKOA/R/AS



Pelindung hubung singkat		tidak
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	2.1
Kecepatan pergerakan	[m/s]	10
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1
Kemampuan pengulangan	[mm]	< 0.2
Waktu respons		
Waktu jatuh maks.	[ms]	0.1
Waktu peralihan maks. termasuk pantulan	[ms]	0.6
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	17837
Data teknis		
Berat	[g]	12.4
Pemasangan		non-flush mountable
Tipe pemasangan		elemen pemasangan dengan slot kepala kombinasi/soket segienam AF 1.5
Tipe silinder		Silinder T-slot
Dimensi	[mm]	27.5 x 18 x 15.5
Material		casing: PA; Elemen pemasangan: baja tahan karat/kuningan
Siklus peralihan saat terhubung ke PLC	[Mio]	< 40
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 0,175 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		placeholder karet: 1
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat. tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket		1 buah

Sensor silinder T-slot dengan kontak reed

MRI3021-BKOA/R/AS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit



Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 $\leq$ 0.175 A cepat