




Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	2
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	28 x 10 x 16

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Tegangan nominal DC [V]	8.2; (1k Ω)
Tegangan suplai DC [V]	5...25
Konsumsi arus [mA]	< 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)

Output

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Resistensi kabel maks. [Ω]	50
Frekuensi peralihan DC [Hz]	800

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	2
-----------------------------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

Persetujuan	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NS5005



NS5005

IS-2002-N/10m

MTTF	[ANN]	4776
------	-------	------

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks.	[nF]	85
----------------------------	------	----

Induktansi internal maks.	[μH]	220
---------------------------	------	-----

Data teknis

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Pemasangan	flush mountable
------------	-----------------

Dimensi	[mm]	28 x 10 x 16
---------	------	--------------

Material	PBT
----------	-----


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0.14 mm²

Koneksi



BN = Warna core :
BU = coklat
 biru