

KG5026




Sensor kapasitif

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KG5001

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	4.6
Arus beban minimal [mA]	4
Kebocoran arus maks. [mA]	0.6
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	50
Pelindung hubung singkat	ya

KG5026



Sensor kapasitif

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya
Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Jangkauan pendeteksian real Sr	$8 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian [mm]	0...6.5
Akurasi/deviasi	
Faktor koreksi	kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis [X01]	1...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-15...15
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
Data teknis	
Casing	tipe berulir
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	M18 x 1
Penamaan ulir	M18 x 1
Material	PBT; penutup akhir: PC
Aksesori	
Item dikirim	mur pengunci: 2 obeng: 1
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

KG5026



Sensor kapasitif

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A

