


Sensor kapasitif

KG-3080NFAKGS2T/5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 Ring LED
2 tombol pemrograman



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN; (deteksi beban otomatis PNP/NPN)
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 77

Aplikasi

Media yang direkomendasikan	media konduktif dengan konstanta dielektrik > 20
-----------------------------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN; (deteksi beban otomatis PNP/NPN)
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Jangkauan pendeteksian real Sr	8 ± 10 %

KG5068



Sensor kapasitif

KG-3080NFAKGS2T/5M

Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.1
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-20...20
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	IEC 60947-5-2	
Data teknis		
Berat	[g]	240
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 77
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		casing: PP putih; Segel: TPE-U; tombol tekan: TPE-U
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x Ring LED, kuning lampu entri kabel tembus cahaya
Fungsi adaptasi		ya
Kunci elektronik		ya
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

KG5068





Sensor kapasitif

KG-3080NFAKGS2T/5M

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC; komponen tambahan saluran; 3 x 0.34 mm²

Koneksi



BK: deteksi beban otomatis PNP/NPN
jika menggunakan beban resistif < 20 k Ω
Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru