




Pencahayaan eksternal

Dome Light 80 WH IR/ US




Karakteristik produk		
Tipe cahaya		cahaya putih; cahaya inframerah
Aplikasi		
Area yang diterangi	[mm]	80 x 80
Desain		Kubah
Tipe operasi		intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen); Intensitas cahaya tinggi (berpuls)
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	mode pengoperasian "operasi permanen": 420; mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 1750
Kelas perlindungan		III; (PELV)
Tipe cahaya		cahaya putih; cahaya inframerah
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah input analog: 1
Input		
Pemicu		24 V PNP/NPN; eksternal
Jumlah input digital		2
Jumlah input analog		1



Pencahayaan eksternal

Dome Light 80 WH IR/ US

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...40
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
Keamanan fotobiologis		kelompok risiko 1; (DIN EN 62471)
Data teknis		
Berat	[g]	547.25
Dimensi	[mm]	193 x 136 x 75
Material		casing: aluminium dianodisasi hitam; Penutup: ABS
Torsi pengencangan	[Nm]	0.5...1.5
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi"	1 x LED, merah
	Segmen LED	1 x LED, putih
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - pengaturan parameter		
Konektor: M12; pengkodean: A		
		
1:	mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi"	
2:	warna 2	
3:	GND	
4:	Segmen LED 1	
5:	Segmen LED 2	
6:	Segmen LED 3	
7:	Segmen LED 4	
8:	tombol penonaktifan	




Pencahayaan eksternal

Dome Light 80 WH IR/ US

Koneksi listrik - suplai tegangan

Konektor: M12; pengkodean: A



- | | |
|----|------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | input pemicu NPN |
| 3: | GND |
| 4: | input pemicu PNP |
| 5: | peredup |