


O5S200



Transmitter sensor sinar tembus

O5S-00KG/US100



- 1 Jika menggunakan sekrup pemasangan M5, torsi pengencangan maks. adalah 2 Nm.
2 emisi cahaya



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	20
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	624

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 20
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm]	500

Transmitter sensor sinar tembus

O5S-00KG/US100

Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum
-----------------------------------	-------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	760

Data teknis

Berat	[g]	60.5
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	56 x 18.2 x 46.8
Material		casing: PA; bezel: baja tahan karat; interface operator: TPE
Material lensa		PMMA
Penyelarasan lensa		lensa sampling

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Keterangan


Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi





Transmitter sensor sinar tembus

O5S-OOKG/US100

Diagram dan grafik

grafik excess gain

