


Sensor kapasitif

KNQ01NUKFPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 Permukaan pendeteksian
2 elemen adaptasi



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	72 x 36 x 10

Aplikasi

Fitur khusus	Output pemeriksaan fungsi
Instalasi	deteksi melalui dinding kontainer non-logam
Media	bahan curah kering; cairan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	30; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Output pemeriksaan fungsi	ya
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V]	3.5
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]	10
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	150
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5

KN5116



Sensor kapasitif

KNQ01NUKFPKG

Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram	
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi [mm]	72 x 36 x 10	
Material	PP; penutup akhir: SAN	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim	obeng: 1	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Sensor kapasitif

KNQ01NUKFPKG

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²

Koneksi



WH: Output pemeriksaan fungsi kawat pemrograman
Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih