

KQ5010




Sensor kapasitif

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KQ5101

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 LED
2 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	8; (preset: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	20 x 7 x 48

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC; ("kelas suplai 2" menurut UL)
Konsumsi arus [mA]	< 17
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10
Tahan dari hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	8; (preset: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya



Sensor kapasitif

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	4
--	------	---

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi		kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-20...20

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Data teknis

Berat	[g]	67.4
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	20 x 7 x 48
Material		PBT; TPE-U; baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim		adaptor pemasangan: 1, dipasang
--------------	--	---------------------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.045 m, PUR

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



KQ5010



Sensor kapasitif

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Koneksi

