

Sensor sentuh kapasitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	statis
-----------------------	--------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III



Sensor sentuh kapasitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Tahan dari hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
Perlindungan	IP 67; IP 69K; (di bagian depan)

Pengujian/persetujuan

MTTF [ANN]	394
------------	-----

Data teknis

Berat [g]	129.5
Dimensi [mm]	Ø 100 / L = 11
Material	permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV transparan; casing: PC/ABS hitam; Area sekitar berwarna: PC/ABS hijau

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	8 x LED, merah
	operasi	8 x LED, hijau

Aksesori

Aksesori (opsional)	area sekitar dalam berbagai warna
---------------------	-----------------------------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



KT5006



Sensor sentuh kapasitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Koneksi

