

Sensor sentuh kapasitif

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	dinamis
-----------------------	---------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III



Sensor sentuh kapasitif

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]		500
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		200
Pelindung hubung singkat		ya
Pelindung beban berlebih		ya
Panjang sinyal output [ms]		300
Waktu respons		
Waktu respons [ms]		35
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-40...85
Perlindungan		IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Pengujian/persetujuan		
MTTF [ANN]		419
Data teknis		
Berat [g]		160.5
Dimensi [mm]		Ø 100 / L = 11
Material		permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV transparan; casing: PC/ABS hitam; Area sekitar berwarna: PC/ABS hijau
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, merah
	fungsi	8 x LED, hijau dapat dipicu
Aksesori		
Aksesori (opsional)		area sekitar dalam berbagai warna
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

KT5009




Sensor sentuh kapasitif

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih