

KT5013



Sensor sentuh kapasitif

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 96.9 / L = 11

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	statis
-----------------------	--------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

KT5013



Sensor sentuh kapasitif

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	490.4
Data teknis		
Berat	[g]	113.5
Dimensi	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
Material		permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV transparan; casing: PC/ABS hitam
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, merah
	operasi	8 x LED, hijau
Aksesori		
Aksesori (opsional)		area sekitar dalam berbagai warna
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

