

KT5050



Sensor sentuh kapasitif

KTRSH-KGRBPKG/2M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 96.9 / L = 11

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	statis
Aplikasi	sensitivitas yang berkurang

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----


KT5050



Sensor sentuh kapasitif

KTRSH-KGRBPKG/2M

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Data teknis		
Berat	[g]	142
Dimensi	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
Material		permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV transparan; casing: PC/ABS hitam
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, merah
	operasi	8 x LED, hijau
Aksesori		
Aksesori (opsional)		area sekitar dalam berbagai warna
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR		
Koneksi		



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru