


Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KT6101

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP; (fungsi output yang akan dipicu melalui pin 2)
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	bistabil
-----------------------	----------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP; (fungsi output yang akan dipicu melalui pin 2)
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----



Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Data teknis		
Berat	[g]	54
Dimensi	[mm]	Ø 29 / L = 31
Material		PA 6.6; permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 1
		Gasket: 1
Aksesori (opsional)		disc simbol
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.3 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		



Koneksi

