

Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KT5310

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	statis
-----------------------	--------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
-------------------	----------



Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
--------------	---

Data teknis

Berat	[g]	64.2
Dimensi	[mm]	Ø 32 / L = 31
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV	

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, merah
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 1	
	Gasket: 1	
Aksesori (opsional)	disc simbol	


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR

Koneksi



BK = Warna core :
 hitam
 BN = coklat
 BU = biru