

Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/LS500L



1 switch pemilih dan potensiometer di bawah penutup

Karakteristik produk

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3.5
Kelas perlindungan		II

Output

Desain kelistrikan	relai
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Peringkat kontak	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frekuensi peralihan AC [Hz]	10
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prisma	[m]	8; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
--	-----	-----------------------------------



Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/LS500L

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Tersedia filter polarisasi	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65

Data teknis

Berat [g]	362.874
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	90 x 30 x 70
Material	PBT
Material lensa	PMMA
Penyelarasan lensa	lensa samping

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah

Aksesori


Item dikirim	Braket siku obeng
--------------	-------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A



Koneksi

