


Sensor ketinggian dan suhu elektronik

LT0728B-B-00KLPKG/US



- 1 display alfanumerik 4 digit
- 2 LED status
- 3 tombol pemrograman
- 4 koneksi casing konektor pin rata 6.3 mm DIN 46244
- 5 posisi elemen pengukur suhu



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Pengaturan pabrik	oli mineral
Panjang probe L [mm]	728

Aplikasi

Media	cairan pendingin berbasis air; oli; media berbasis oli; air; media yang mirip dengan air
Konstanta dielektrik media	> 2
Tidak dapat digunakan untuk	media yang sangat konduktif; media yang melekat; butiran; bahan curah; asam; alkali
Tekanan tangki [bar]	0.5; (bila dipasang dengan aksesori pemasangan: E43001 - E43007, E43019)

Cairan pendingin

Suhu media [°C]	0...35; (dengan tabung klimatik E43102 35...55 °C)
-----------------	--

Oli

Suhu media [°C]	0...70
Suhu media pada waktu singkat [°C]	0...90; (< 1 h)

Air

Suhu media [°C]	0...35; (dengan tabung klimatik E43102 35...55 °C)
-----------------	--



Sensor ketinggian dan suhu elektronik

LT0728B-B-00KLPKG/US

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 50
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 3
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output		
Jumlah total output		2
Sinyal output		sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link
Desain kelistrikan		PNP/NPN
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	200
Jumlah output analog		1
Output arus analog	[mA]	4...20, dapat dibalik
Beban maks.	[Ω]	500
Output tegangan analog	[V]	0...10, dapat dibalik
Resistensi beban min.	[Ω]	2000
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		termal, berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Pengaturan pabrik		oli mineral
Panjang probe L	[mm]	728
Rentang aktif A	[mm]	585
Rentang tidak aktif I1 / I2	[mm]	104 / 39
Rentang pengaturan		
Setpoin SP	[mm]	60...590
Titik reset rP	[mm]	50...580
Dalam langkah	[mm]	10
Titik referensi OP	[mm]	200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Histeresis, OP	[mm]	4
Pemantauan suhu		
Rentang pengukuran	[°C]	-20...90
Setpoin SP	[°C]	-19.5...90
Titik reset rP	[°C]	-20...89.5
Dalam langkah	[°C]	0.5



Sensor ketinggian dan suhu elektronik

LT0728B-B-00KLPKG/US

Resolusi output peralihan	[K]	0.5
Akurasi/deviasi		
Kesalahan pengukuran	[X16]	± 5
Kemampuan pengulangan		± 2
Resolusi	[mm]	5
Sinyal nol (tegangan)	[V]	0
Sinyal nol (arus)	[mA]	4.0
Sinyal penuh (tegangan)	[V]	10
Sinyal penuh (arus)	[mA]	20
Pemantauan suhu		
Akurasi titik peralihan	[K]	± 1,5
Resolusi	[K]	0.5
Respons dinamis T09	[s]	90
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; Posisi SP/rP; penyesuaian OP; pemilihan media; pengaturan offset; penundaan pengaktif/penonaktifan	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Data proses analog	4	
Data proses binari	1	
Waktu siklus proses min.	[ms]	4.5
DeviceID yang didukung	Tipe operasi default	DeviceID 648
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	222
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	H002
Data teknis		
Berat	[g]	556.3
Dimensi	[mm]	Ø 16



Sensor ketinggian dan suhu elektronik

LT0728B-B-00KLPKG/US

Material	baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
----------	---

Material yang kontak dengan media	PP
-----------------------------------	----

Elemen display/pengoperasian

Display	Unit display	4 x LED, hijau (cm, inch, °C, °F)
	status peralihan	1 x LED, kuning
	nilai yang diukur	display alfanumerik, 4 digit
	pengaturan parameter	display alfanumerik, 4 digit

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi



OUT1: output peralihan IO-Link
OUT2: output analog
warna sesuai DIN EN 60947-5-2
Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih