



Sensor retro-reflektif

OCP-CPKG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O5P500

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	komplemen
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.9
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1500
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpuls



Sensor retro-reflektif

OCP-CPKG/US-100

Pelindung beban berlebih	ya
--------------------------	----

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	< 5
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Diameter titik cahaya maks. [mm]	130
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...60
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	49 x 15 x 42
Material	seng tuang
Material lensa	PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	fungsi	1 x LED, kuning berkedip

Aksesori

Item dikirim	obeng
--------------	-------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Sensor retro-reflektif

OCP-CPKG/US-100

Koneksi




Diagram dan grafik

grafik excess gain

