


Sensor retro-reflektif

OCP-ASI/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip



receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 35
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		ya
Pelindung tegangan berlebih		ya
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	660

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1500

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[m]	< 5; (Reflektor prismatic Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Diameter titik cahaya maks.	[mm]	133



Sensor retro-reflektif

OCP-ASI/US-100

Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Tersedia filter polarisasi	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Klasifikasi AS-i		
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	1	
Kode ID AS-i [hex]	1	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	49 x 15 x 42	
Material	seng tuang	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	fungsi	1 x LED, kuning berkedip
Aksesori		
Item dikirim	obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Sensor retro-reflektif

OCP-ASI/US-100

Koneksi



Diagram dan grafik

grafik excess gain

