


Sensor magnetik

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ME5010

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	60; (terkait dengan magnet M 4.0)
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1 / L = 59

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	60; (terkait dengan magnet M 4.0)
-----------------------------	-----------------------------------

Akurasi/deviasi

Histeresis [X01]	1...10
Kemampuan pengulangan [X01]	1



Sensor magnetik

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Penamaan ulir		M8 x 1
Material		kuningan berlapis nikel; permukaan pendeteksian: plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

