


Sensor magnetik

MEB3060-ANKG/PH



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	60; (terkait dengan magnet M 4.0)
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1 / L = 40

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	60; (terkait dengan magnet M 4.0)
-----------------------------	-----------------------------------

Akurasi/deviasi

Histeresis [X01]	1...10
------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...75
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan


EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B



Sensor magnetik

MEB3060-ANKG/PH

MTTF	[ANN]	2028
Data teknis		
Berat	[g]	69
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Penamaan ulir		M8 x 1
Material		casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PBT oranye; penutup akhir: PA; mur pengunci: kuningan
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm ²		
Koneksi		



BK = Warna core :
 hitam
 BN = coklat
 BU = biru