


MG5001



Sensor magnetik

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	70; (terkait dengan magnet M 4.0)
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 65

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	70; (terkait dengan magnet M 4.0)
-----------------------------	-----------------------------------

Akurasi/deviasi

Histeresis [X01]	1...10
Kemampuan pengulangan [X01]	1

MG5001



Sensor magnetik

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Data teknis

Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		kuningan berlapis nikel; permukaan pendeteksian: plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	4 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

