


OGE-DPKG/US/V4A/CUBE





Receiver sensor sinar tembus

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
----------------------------------	-------

Interface

Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	2.5	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	status perangkat	4
	informasi peralihan binari	1
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1130
Catatan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"	

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Suhu penyimpanan [°C]	-40...80
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	961	
Persetujuan UL	Ta	-25...80 °C
	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Class 2
	Nomor file UL	E174191

Data teknis

Berat [g]	78
Casing	rectangular with M18 thread
Dimensi [mm]	52.9 x 20 x 34.6
Penamaan ulir	M18 x 1
Material	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Material lensa	PEI
Penyelarasan lensa	lensa sampling

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 1
--------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

OGE380



Receiver sensor sinar tembus


OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi





Receiver sensor sinar tembus

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Diagram dan grafik

grafik excess gain

