


Sensor silinder T-slot

MKI3020-BPKG/A/AS



- 1 Elemen pemasangan
2 sekrup kepala kombinasi untuk elemen pemasangan



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	27.5 x 18 x 15.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	30

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	6000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor silinder T-slot

MKI3020-BPKG/A/AS

Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	2
Kecepatan pergerakan	[m/s]	> 10
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	< 1
Kemampuan pengulangan	[mm]	< 0.2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	1887
Data teknis		
Berat	[g]	12.4
Pemasangan		non-flush mountable
Tipe pemasangan		elemen pemasangan dengan slot kepala kombinasi/soket segienam AF 1.5
Tipe silinder		Silinder T-slot
Dimensi	[mm]	27.5 x 18 x 15.5
Material		casing: PA; Elemen pemasangan: baja tahan karat/kuningan
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		placeholder karet: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit		
		

MK5900



Sensor silinder T-slot

MKI3020-BPKG/A/AS

Koneksi

