




## Sensor silinder T-slot

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5106 + E11796

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 Permukaan pendeteksian



### Karakteristik produk

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Desain kelistrikan | PNP              |
| Fungsi output      | biasanya terbuka |
| Dimensi [mm]       | 14 x 12 x 19     |

### Data kelistrikan

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]             | 10...30 DC |
| Konsumsi arus [mA]                     | < 10       |
| Pelindung polaritas terbalik           | ya         |
| Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 2          |

### Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2                |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 300              |



## Sensor silinder T-slot

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Frekuensi peralihan DC [Hz]   | 5000     |
| Pelindung hubung singkat      | ya       |
| Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
| Pelindung beban berlebih      | ya       |

## Zona pendeteksian

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Sensitivitas respons [mT]  | 2   |
| Kecepatan pergerakan [m/s] | < 5 |

## Akurasi/deviasi

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Histeresis [mm]            | 1   |
| Kemampuan pengulangan [mm] | 0.1 |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...75 |
| Perlindungan      | IP 67    |

## Pengujian/persetujuan

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| EME                     | EN 60947-5-2                   |
| Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

## Data teknis

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Permukaan pendeteksian | depan                     |
| Tipe silinder          | silinder slot trapezoidal |
| Dimensi [mm]           | 14 x 12 x 19              |
| Material               | aluminium; plastik        |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



# MK5017



## Sensor silinder T-slot

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

### Koneksi

