




Sensor silinder yang tahan terhadap medan magnet

MKU3000UBPKG/US

penghentian produk

Produk alternatif: MK5214

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	48 x 18 x 28

Aplikasi

Fitur khusus	Tahan terhadap medan magnet
Tahan terhadap medan magnet	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 18
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	20

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	40
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpuls
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor silinder yang tahan terhadap medan magnet

MKU3000UBPKG/US

Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	3
Kecepatan pergerakan	[m/s]	< 1
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1.5
Kemampuan pengulangan	[mm]	0.1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Data teknis		
Berat	[g]	74.6
Permukaan pendeteksian		depan
Tipe silinder		silinder pneumatik
Dimensi	[mm]	48 x 18 x 28
Material		seng tuang
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		

Sensor silinder yang tahan terhadap medan magnet

MKU3000UBPKG/US

Koneksi

