




Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 permukaan pendeteksian



Karakteristik produk		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya terbuka
Dimensi	[mm]	41 x 30 x 27
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	2
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	300
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	5000



Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2
Kecepatan pergerakan [m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1
Kemampuan pengulangan [mm]	0.1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...75
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Data teknis

Permukaan pendeteksian	depan
Tipe silinder	silinder profil terintegrasi; (Joucomatic)
Dimensi [mm]	41 x 30 x 27
Material	aluminium; plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Koneksi

