


Sensor silinder untuk silinder tie-rod

MKZ3000-ANKG/US

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	37.5 x 35 x 35.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	3
Kecepatan pergerakan [m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1
Kemampuan pengulangan [mm]	0.1

MK5034



Sensor silinder untuk silinder tie-rod

MKZ3000-ANKG/US

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Data teknis		
Permukaan pendeteksian		depan
Tipe silinder		silinder tie rod
Dimensi	[mm]	37.5 x 35 x 35.5
Material		casing: plastik; adaptor pemasangan: aluminium
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

