


Transmitter sensor laser sinar tembus

OGSLOOKG/US100



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Kelas perlindungan laser	1
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	13
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	655
Tipe masa pakai [h]	50000

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 60
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm]	3; (60 m)
Diameter titik cahaya maks. [mm]	312
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-10...60
Perlindungan	IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
Kelas perlindungan laser	1



Transmitter sensor laser sinar tembus

OGSLOOKG/US100

Catatan tentang perlindungan laser	Perhatian:	cahaya laser
	kelas laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
MTTF	[ANN]	1018

Data teknis

Berat	[g]	64.3
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Material lensa		PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Aksesori

Item dikirim		mur pengunci: 2
--------------	--	-----------------

Keterangan

Keterangan		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

