


Transmitter sensor sinar tembus

OGS-00KG/US



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	20
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	645

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 8
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm]	600
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67; (bersama dengan konektor yang sesuai)

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	1899

Data teknis

Berat [g]	14.3
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 44

**Transmitter sensor sinar tembus**

OGS-OOKG/US

Penamaan ulir	M18 x 1
Material	casing: ABS
Material lensa	PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A

**Koneksi**