


Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG/5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	37 x 30 x 27

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output


Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG/5M

Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	3
Kecepatan pergerakan	[m/s]	< 5
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1
Kemampuan pengulangan	[mm]	0.1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Data teknis		
Permukaan pendeteksian		depan
Tipe silinder		silinder profil terintegrasi
Dimensi	[mm]	37 x 30 x 27
Material		aluminium; plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 BK = biru
 hitam