


Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5310

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	4.5 x 25.5 x 2.9

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 12
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	1

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	3.1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2.5
Kecepatan pergerakan [m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1...2
Kemampuan pengulangan [mm]	0.1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
-------------------	----------



Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Data teknis

Permukaan pendeteksian	depan
Tipe silinder	Silinder C-slot
Dimensi [mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
Material	LCP

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

