




Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5311
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya terbuka
Dimensi	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 12
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	1
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	3.1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	10000
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa



Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	2.5
Kecepatan pergerakan	[m/s]	< 5
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1...2
Kemampuan pengulangan	[mm]	0.1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Data teknis		
Permukaan pendeteksian	depan	
Tipe silinder	Silinder C-slot	
Dimensi	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
Material	LCP	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.3 m, PUR		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar		
		

MK5056



Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Koneksi

