


Sensor retro-reflektif

OER-V/OET-V/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Kelas perlindungan	III
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatic [m]	0.03...0.2; (Reflektor prismatic Ø 80 E20005)
Jarak jangkauan [mm]	< 15; (kertas putih 200 x 200 mm)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan


EME	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	5623	



Sensor retro-reflektif

OER-V/OET-V/10M

Data teknis	
Berat [g]	0.2
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1
Penamaan ulir	M8 x 1
Material	kuningan berlapis nikel
Aksesori	
Item dikirim	mur pengunci: 2
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 10 m; 2 x 0.14 mm ²	
Koneksi	



1 = transmitter
 2 = receiver
 Warna core :
 RD = merah
 WH = putih
 screen = penutup