



Sensor refleksi difus

OGT-HBOA/90-250V

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OG0034

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	90...250 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Fungsi output		mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	9.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	9.5
Arus beban minimal	[mA]	10
Kebocoran arus maks.	[mA]	5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	50
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Sensor refleksi difus

OGT-HBOA/90-250V

Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	70
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[mm]	< 100; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
-----------------	------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		kuningan berlapis nikel
Material lensa		kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim		mur pengunci: 2
--------------	--	-----------------


Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru