


MN508S



Sensor berkode magnetik

MN44008-AKOA/-H/US/8P



Karakteristik produk

Fungsi output	2 x biasanya terbuka, 1 x biasanya tertutup; (bebas potensial)
Jangkauan pendeteksian [mm]	8; (dengan dktuator yang ditentukan)
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	88 x 13.1 x 25

Aplikasi

Desain	target berkode
Tipe operasi	pengoperasian permanen
Aplikasi	untuk aplikasi yang terkait dengan pengamanan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	24 DC
Tegangan isolasi rata-rata [V]	60
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	tidak
Tesistensi internal (Ri) [Ω]	10; (1 W)

Output

Fungsi output	2 x biasanya terbuka, 1 x biasanya tertutup; (bebas potensial)
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	50

MN508S



Sensor berkode magnetik

MN44008-AKOA/-H/US/8P

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	150
Data output		Interface tipe A
Tahan dari hubung singkat		tidak
Beban kapasitif CL_max maks.	[nF]	20

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian	[mm]	8; (dengan dktuator yang ditentukan)
Jarak penonaktifan aman s(ar)	[mm]	20

Waktu respons

Waktu respons terhadap permintaan pengamananan	[ms]	10
Waktu jatuh maks.	[ms]	0.1
Waktu peralihan maks. termasuk pantulan	[ms]	0.6

Kondisi pengoperasian

Aplikasi		kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar		durasi penggunaan ≤ 87600 h
Suhu sekitar	[°C]	10...40
Catatan tentang suhu sekitar		durasi penggunaan ≤ 175200 h
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	secara singkat: 5...95 %; permanen: 5...70 %
Tekanan udara	[kPa]	80...106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Semprotan garam		tidak
Perlindungan		IP 67; IP 69K; (peletakan kabel berpelindung)

Pengujian/persetujuan

EME	IEC 60947-5-1	
Tahan guncangan	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Persetujuan UL	Ta	10...40 °C
	Tipe penutup	Type 1
	Nomor file UL	E174191

Klasifikasi keamanan

Waktu misi TM	[h]	≤ 175200
Waktu misi TM (indikasi tambahan)		20 tahun
B10D		20.000.000; (tanpa beban; pada beban maks. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)

Data teknis

Berat	[g]	176.6
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	88 x 13.1 x 25
Material		casing: PA; pelat pemasangan: baja tahan karat (1.4301/304)
Torsi pengencangan	[Nm]	0.8...2

MN508S



Sensor berkode magnetik


MN44008-AKOA/-H/US/8P

Aksesori	
Item dikirim	target berkode
Keterangan	
Keterangan	Sehubungan dengan unit evaluasi tipe G150xS / AC42xS, dimungkinkan untuk dicapai sesuai PL e (ISO 13849-1) atau SIL cl 3 (IEC 62061)
Jumlah paket	1 buah


Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.1 m, PVC, Ø 5 mm

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi



- 1 unit logic yang terkait dengan pengamanan
- 2 Programmable Logic Controller (PLC)