


Sensor refleksi difus

OGT-FPKG/V4A/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OGT301

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan

Karakteristik produk

Casing

tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

10...36 DC

Konsumsi arus [mA]

< 30

Kelas perlindungan

II

Pelindung polaritas terbalik

ya

Output

Desain kelistrikan

PNP

Fungsi output

mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

2.5

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]

200

Frekuensi peralihan DC [Hz]

500

Pelindung hubung singkat

ya

Tipe pelindung hubung singkat

berpulsa

Pelindung beban berlebih

ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm]

< 600; (kertas putih 200 x 200 mm)

Jangkauan yang dapat disesuaikan

ya

Diameter titik cahaya maks. [mm]

169

Dimensi titik cahaya mengacu pada



pada jangkauan maksimum



Sensor refleksi difus

OGT-FPKG/V4A/10M

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam