



Transmitter sensor sinar tembus

OGS-OOKG/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OGS501

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 17
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian


Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 15
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak



Transmitter sensor sinar tembus

OGS-OOKG/10M

Diameter titik cahaya maks.	[mm]	2000	
Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
		EN 55011	kelas B
Data teknis			
Casing		tipe berulir	
Dimensi	[mm]	M18 x 1	
Penamaan ulir		M18 x 1	
Material		PBT	
Material lensa		PMMA	
Elemen display/pengoperasian			
Display		operasi	1 x LED, hijau
Aksesori			
Item dikirim		mur pengunci: 2	
Keterangan			
Keterangan		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus	
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0.34 mm²			
Koneksi			



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru