


Sensor refleksi difus dengan supresi latar belakang

OHN-HPKG/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O8H212

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Tipe masa pakai [h]	75000
Suhu referensi untuk masa pakai [°C]	25

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	50
Frekuensi peralihan DC [Hz]	800
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian


Jarak jangkauan [mm]	2...50; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)
----------------------	--



Sensor refleksi difus dengan supresi latar belakang

OHN-HPKG/2M

Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak	
Diameter titik cahaya maks. [mm]	3.5	
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Waktu respons		
Waktu respons [s]	< 0.6	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-20...50	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Berat [g]	31	
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	25.1 x 7.6 x 12.5	
Material	ABS	
Material lensa	PMMA	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	zona tidak aman	1 x LED, kuning berkedip
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.09 mm²		
Koneksi		



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru