




Sensor induktif

II-2010-NI/40M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 41

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Tegangan nominal DC [V]	8.2; (1k Ω)
Tegangan suplai DC [V]	5...25
Konsumsi arus [mA]	< 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)

Output

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Resistensi kabel maks. [Ω]	50
Frekuensi peralihan DC [Hz]	450

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	10
-----------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

Persetujuan	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ANN]	4697

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks. [nF]	230
---------------------------------	-----



Sensor induktif

II-2010-N/40M

Induktansi internal maks.	[μ H]	175
---------------------------	------------	-----

Data teknis

Casing	tipe berulir
Pemasangan	flush mountable
Dimensi	[mm] M30 x 1.5 / L = 41
Penamaan ulir	M30 x 1.5
Material	PBT

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 40 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi



BN = Warna core :
BU = coklat
 biru