


Sensor refleksi difus

OITGFNKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Casing

tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

10...55 DC

Konsumsi arus [mA]

15; ((24 V))

Kelas perlindungan

II

Pelindung polaritas terbalik

ya

Output

Desain kelistrikan

NPN

Fungsi output

mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

2.5

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]

250

Frekuensi peralihan DC [Hz]

80

Pelindung hubung singkat

ya

Tipe pelindung hubung singkat

berpulsa

Pelindung beban berlebih

ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm]

< 80



Sensor refleksi difus

OITGFNKG

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
----------------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65

Data teknis

Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5
Penamaan ulir	M30 x 1.5

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2 obeng
--------------	--------------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5

Koneksi

