


Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: NS5003

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	2
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	28 x 10 x 16

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Tegangan nominal DC [V]	8.2; (1k Ω)
Tegangan suplai DC [V]	5...25
Konsumsi arus [mA]	< 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)

Output

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Resistensi kabel maks. [Ω]	50
Frekuensi peralihan DC [Hz]	800

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	2
-----------------------------	---

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
-------------------------------------	----------



Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6	
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Klasifikasi keamanan		
Kapasitansi internal maks.	[nF]	85
Induktansi internal maks.	[μH]	220
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Pemasangan	flush mountable	
Dimensi	[mm]	28 x 10 x 16
Material	PBT	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 0.7 m, PVC; 2 x 0.14 mm²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru