




Transmitter sensor sinar tembus

OJSLOOKG/SO/AS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OJ5041

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Kelas perlindungan laser	1
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 12
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	650
Tipe masa pakai [h]	50000



Transmitter sensor sinar tembus

OJSLOOKG/SO/AS

Output		
Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver		transmitter
Jarak jangkauan [m]		< 0.5
Jangkauan yang dapat disesuaikan		tidak
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm]		0.8
Diameter titik cahaya maks. [mm]		2
Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-10...60
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Kelas perlindungan laser		1
Catatan tentang perlindungan laser	Perhatian:	cahaya laser
	kelas laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Sesuai dengan 21 CFR 1040 kecuali untuk deviasi berdasarkan Pemberitahuan Laser No. 50, per Juni 2007.
Data teknis		
Berat [g]		0.055
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		35 x 11 x 24
Material		casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS
Material lensa		kaca
Penyelarasan lensa		lensa samping
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim		Klip dasar: 1, E20964
		sekrup: 2 x M3 x 16
		Washer pegas: 2
		Mur: 2
Keterangan		
Keterangan		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket		1 buah

Transmitter sensor sinar tembus

OJSLOOKG/SO/AS

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

