


O2D932



Pencahayaan eksternal

Dome Light 130 WH IR/ US



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya putih; cahaya inframerah
-------------	---------------------------------

Aplikasi

Area yang diterangi [mm]	130 x 130
Desain	Kubah
Tipe operasi	intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen); Intensitas cahaya tinggi (berpulsa)

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	24 DC
Konsumsi arus [mA]	mode pengoperasian "operasi permanen": 540; mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 2580
Kelas perlindungan	III; (PELV)
Tipe cahaya	cahaya putih; cahaya inframerah


Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 1
-------------------------	-------------------------



Pencahayaan eksternal

Dome Light 130 WH IR/ US

Input		
Pemicu	24 V PNP/NPN; eksternal	
Jumlah input digital	1	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...40
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...60
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
Keamanan fotobiologis	kelompok risiko 1; (DIN EN 62471)	
Data teknis		
Berat	[g]	1018.15
Dimensi	[mm]	256.8 x 197 x 106.8
Material	casing: aluminium dianodisasi hitam; Penutup: ABS	
Torsi pengencangan	[Nm]	0.5...1.5
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi"	1 x LED, merah
	Segmen LED	1 x LED, putih
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - pengaturan parameter		
Konektor: M12; pengkodean: A		
		
1:	mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi"	
2:	warna 2	
3:	GND	
4:	Segmen LED 1	
5:	Segmen LED 2	
6:	Segmen LED 3	
7:	Segmen LED 4	
8:	tombol penonaktifan	




Pencahayaan eksternal

Dome Light 130 WH IR/ US

Koneksi listrik - suplai tegangan

Konektor: M12; pengkodean: A



- | | |
|----|------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | input pemicu NPN |
| 3: | GND |
| 4: | input pemicu PNP |
| 5: | peredup |