


Transmitter sensor sinar tembus

OLSLOOKG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O5S700 + E21122

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Kelas perlindungan laser	2
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 60
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Pelindung tegangan berlebih	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	675
Tipe masa pakai [h]	50000

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Transmitter sensor sinar tembus

OLSLOOKG/US-100

Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver	transmitter	
Jarak jangkauan [m]	< 60	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak	
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm]	3	
Diameter titik cahaya maks. [mm]	150	
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-10...50	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Kelas perlindungan laser	2	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	75 x 27 x 62	
Material	PBT	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		



Transmitter sensor sinar tembus

OLSLOOKG/US-100

Koneksi

