


Sensor refleksi difus

OSN-FBOA/T

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 sensitivitas potensiometer receiver di lensa atas transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	Sensor refleksi difus untuk jarak pendek
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...250 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	10.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	10.5
Arus beban minimal [mA]	15
Kebocoran arus maks. [mA]	6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)



Sensor refleksi difus

OSN-FBOA/T

Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	25
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Fungsi waktu	[s]	0.01...5

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[mm]	< 220; (kertas putih 200 x 200 mm)
Sensor refleksi difus untuk jarak pendek		ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim		Braket siku obeng
--------------	--	----------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm

Koneksi

