


Sensor refleksi difus

OSN-FPKG/T

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 sensitivitas potensiometer receiver di lensa atas transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	Sensor refleksi difus untuk jarak pendek
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	30; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Sensor refleksi difus

OSN-FPKG/T

Pelindung beban berlebih	ya	
Fungsi waktu	[s]	0.01...5
Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan	[mm]	< 220; (kertas putih 200 x 200 mm)
Sensor refleksi difus untuk jarak pendek	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	kaca	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku	
	obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm ² ; Selubung kabel: Ø 7...13 mm		
Koneksi		

