



Sensor retro-reflektif

O4P-FPKG/US100

Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5	
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200	
Frekuensi peralihan DC [Hz]	2000	
Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m]	0.3...22; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Diameter titik cahaya maks. [mm]	660	
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum	
Tersedia filter polarisasi	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	434	
Data teknis		
Berat [g]	124.5	
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	74.4 x 27 x 63.8	
Material	casing: PA; bezel: baja tahan karat; interface operator: TPE	
Material lensa	PMMA	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Fungsi adaptasi	ya	
Kunci elektronik	ya	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

Sensor retro-reflektif

O4P-FPKG/US100

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi





Diagram dan grafik

grafik excess gain



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservfaktor