


Receiver sensor sinar tembus

OTE-FPKG/24V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 potensiometer
receiver di lensa bawah

Karakteristik produk

Casing

persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

18...36 DC

Konsumsi arus [mA]

30; ((24 V))

Kelas perlindungan

II

Pelindung polaritas terbalik

ya

Output

Desain kelistrikan

PNP

Fungsi output

mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks.
pada output peralihan DC [V]

2.5

Peringkat arus permanen dari
output peralihan DC [mA]

100

Frekuensi peralihan DC [Hz]

100

Pelindung hubung singkat

ya

Tipe pelindung hubung
singkat

berpulsa

Pelindung beban berlebih

ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver

receiver

Jarak jangkauan [m]

< 10



Receiver sensor sinar tembus

OTE-FPKG/24V/6M

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
----------------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-10...50
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	75 x 19 x 30
Material	PBT
Material lensa	PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau



Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

Koneksi



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam