


O6E703



Receiver sensor sinar tembus

O6ELFNKG



- 1 Munculnya radiasi cahaya
2 tombol pemrograman



Karakteristik produk		
Tipe cahaya		cahaya merah
Casing		persegi panjang
Aplikasi		
Prinsip fungsi		Sensor sinar tembus
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian [V]		10...30 DC
Konsumsi arus [mA]		13; (24 V)
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang [nm]		650
Output		
Desain kelistrikan		NPN
Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		100
Frekuensi peralihan DC [Hz]		1000
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver		receiver
Jarak jangkauan [m]		15



Receiver sensor sinar tembus

O6ELFNKG

Diameter objek terkecil yang
dapat dideteksi [mm]

7; (15 m)

Interface

Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBAud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	2.5	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit
	nilai proses	8
	status perangkat	4
	informasi peralihan binari	1
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	524

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-10...60
Perlindungan	IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	1168	

Data teknis

Berat [g]	60.1
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	35.4 x 13 x 21
Material	casing: ABS; PPSU; Segel: EPDM
Material lensa	PMMA
Penyelarasan lensa	lensa samping
Torsi pengencangan [Nm]	0.5; (sekrup)

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket	1 buah

O6E703




Receiver sensor sinar tembus

O6ELFNKG

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, hitam, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm²

Koneksi



BK OUT/ IO-Link
Warna core :
BN = coklat
BK = hitam
BU = biru

Diagram dan grafik



x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor